

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur près de la pompe d'ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine placé près du servo-frein.

ALIMENTATION

Positive & Négative

+ NOIR – ROUGE connecteur BLANC à 6 voies sur le devant de la boîte à fusibles.
- Au point de masse origine en pied de porte conducteur.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR réf. GRIS 1mm ² . VERT - JAUNE réf. GRIS 1mm ² .	Connecteur : NOIR à 8 voies de la centrale de clignotants fixée sur la droite de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR-JAUNE 4 mm ² .	Connecteur : BLANC à 6 voies fixé en haut sur le devant de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 2.5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 8 voies du neïman .
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	NOIR - ORANGE 0,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 14 voies en bas à droite sur le devant de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLEU - BLANC 0,75 mm ² . FERMETURE: BLEU 0,75 mm ² .	Connecteur : BLEU à 22 voies placé en pied de porte conducteur. Position : N°22 et N°18
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. +↑ G : ROUGE b. +↑ D : ROUGE - BLEU Arrière : c. +↑ G : ROUGE - JAUNE d. +↑ D : ROUGE - NOIR Toutes les sections 2 mm ² .	a. Connecteur : BLANC à 18 voies sous le bouton dans la porte conducteur. b.c.d. Connecteur : BLANC à 10 voies fixé verticalement en pied de porte conducteur.
CONTACT PORTES: 	ROSE 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 5 voies fixé sur l'avant de la boîte à fusibles. Position : N°3
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VIOLET-ROUGE	Options MMU, selon le type de moteur : 1. connecteur gris 35 broches MMU, cavité 17, 2. connecteur gris 31 broches MMU, cavité 9, 3. connecteur blanc 35 broches MMU, cavité 6, ou connecteur blanc 40 broches de panneau d'instruments (sortie), cavité 6, ou connecteur blanc 40 broches de panneau d'instruments (entrée), cavité 5, rose/bleu

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.